

日本製

ステンレス製・大容量・非接触式

消毒液ディスペンサー

# CapaClean

**Hand Disinfector** 



HD05-001-FAMSH

# 手指消毒器「Capa Clean」は、手をかざすだけで 自動的にアルコール消毒液を噴射することができる ステンレス製・大容量・非接触式の「消毒液ディスペンサー」です。

### ●最適な設置先

- ■病院 ■介護・医療現場 ■学校 ■交通ターミナル
- ■スポーツジム ■イベント会場 ■セミナー会場
- ■商業施設 ■工場 ■ホテル ■旅館 ■レストラン
- ■レジャー施設 ■オフィス入口
- ■その他公共施設

### ● 設置者側から

- ▶何本も消毒液ボトルを置く場所がない 設置幅は約30cm。省スペースで消毒できます。
- ▶消毒液補充の手間が煩わしい

1 mℓ の噴射で約5000回の連続使用ができます。 面倒な消毒液補充作業を減らせます。

▶こぼれた消毒液で床が汚れる

消毒液の噴射は機器の内側。ステンレス製の受け皿で 消毒液のこぼれを最小限に抑えます。

▶全員に速やかに消毒をしてもらいたい

大勢がスムーズに連続消毒が可能です。

ステンレス製で 非接触式だから 衛生的で安心です。

## ●利用者側から

- ▶他人が押したプッシュボトルは触りたくない どこもさわらず、消毒液を噴射することができます。
- ▶ 手荷物などがあると消毒するのに邪魔になる ポンプを押さなくてよいので、らくらく手指を消毒できます。
- ▶プッシュ式は慣れないと意外に難しい

定量が自動で噴射されます。 子供から、お年寄りまで簡単確実な手指消毒が可能です。

> 消毒液タンクの容量が5L なので、忙しい中での 液補充や掃除が軽減されて、 負担が減ります。

- ★ 電源ケーブル (AC100V コンセント使用)
- ★ 電池仕様 (単3乾電池8本使用)
- ★鍵付き

使用場所やご利用環境に合わせて 各機種をラインアップしています。

# 消毒液ディスペンサー CapaClean ラインナップ

据付け型

HD05-001-AMS AC100V 仕様

HD05-001-BMS 電池仕様





型名 HD05-001-AMS HD05-001-BMS 定格電圧 AC100V 、50/60Hz DC12V 消費電力 待機時:1W、作動時:5W 単3乾電池×8本 材質 ステンレス 薬液容量 5 L 噴射量 初期設定値:1 cm³ 305mm(W) × 245mm(D) × 635mm(H) 外形寸法 重量 (含、薬液) 7.8 kg (13kg) 標準価格 オープン価格

床置き型 専用台高さ(L)

HD05-001-FAMSL AC100V 仕様

HD05-001-FBMSL 電池仕様





床置き型 専用台高さ(H)

HD05-001-FAMSH AC100V 仕様

HD05-001-FBMSH 電池仕様

型名	HD05-001-FAMSL	HD05-001-FBMSL	
定格電圧	AC100V 、50/60Hz	DC12V	
消費電力	待機時:1W、作動時:5W	単3乾電池×8本	
材質	ステンレス		
薬液容量	5 L		
噴射量	初期設定値:1 cm³		
外形寸法	400mm(W)×300mm(D)×1041mm(H)		
重量(含、薬液)	12.1 kg (17.3kg)		
備考	専用床置き台(L)付き		
標準価格	オープン価格		





型名	HD05-001-FAMSH	HD05-001-FBMSH
定格電圧	AC100V 、50/60Hz	DC12V
消費電力	待機時:1W、作動時:5W	単3乾電池×8本
材質	ステンレス	
薬液容量	5 L	
噴射量	初期設定値:1 cm³	
外形寸法	400mm(W) × 300mm(D) × 1191mm(H)	
重量(含、薬液)	13.4kg (18.6kg)	
備考	専用床置き台(H)付き	
標準価格	オープン価格	

※オプションとして各機種に鍵付き仕様があります。(+3,000円)

#### オプション

形状	品名 標準価格	型名
ステンレス製 360mm(W)×300mm(D)×408mm(H)	床置き台(N) 1 1,000円 (送料別途)	FN-1L
300HHI(W) / 300HHI(H)		
ステンレス製 360mm(W)×300mm(D)×558mm(H)	床置き台(N) 1 2,0 0 0 円 (送料別途)	FN-1H
ネジ・プラグ各8個	壁掛け用金具 2,900円 (送料込み)	HG-01
	スペアキー 1,600円 (送料込み)	SK-01

#### 消耗品

形状	品名 標準価格	備考
	ポンプ 6,500円 (送料込み)	薬液吐出用
	消毒液チューブA 830円 (送料込み)	ポンプーノズル用
	消毒液チューブB 960円 (送料込み)	ポンプーポリタンク用
	ポリタンク( 5 L ) 5 , 5 0 0 円 (送料込み)	薬液用



# 消毒液ディスペンサー CapaClean 機種一覧表

生産区分	No.	型 名	仕様 (設置方法、電源、専用台高さ、鍵の有無)
標準品	1	HD05-001-AMS ※1	据付け型、AC100V、専用台無し、鍵無し
	2	HD05-001-BMS ※1	据付け型、単3乾電池8本、専用台無し、鍵無し
受注生産品	3	HD05-001-FAMSL	床置き型、AC100V、専用台高さ(L)、鍵無し
	4	HD05-001-FAMSH	床置き型、AC100V、専用台高さ(H)、鍵無し
	5	HD05-001-FBMSL	床置き型、単3乾電池8本、専用台高さ(L)、鍵無し
	6	HD05-001-FBMSH	床置き型、単3乾電池8本、専用台高さ(H)、鍵無し
受注生産品	7	HD05-001-AMS-K ※1	据付け型、AC100V、専用台無し、鍵付き
	8	HD05-001-BMS-K ※1	据付け型、単3乾電池8本、専用台無し、鍵付き
	9	HD05-001-FAMSL-K	床置き型、AC100V、専用台高さ(L)、鍵付き
	10	HD05-001-FAMSH-K	床置き型、AC100V、専用台高さ(H)、鍵付き
	11	HD05-001-FBMSL-K	床置き型、単3乾電池8本、専用台高さ(L)、鍵付き
	12	HD05-001-FBMSH-K	床置き型、単3乾電池8本、専用台高さ(H)、鍵付き

※1) 据付け用として使用する場合には、専用床置き台(FN-1L、FN-1H、別売品)をご使用ください。 壁掛け用として使用する場合には、壁掛け用金具(HG-01、別売品)をご使用ください。

商品のお買い求め先

※製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先:メディカルセゾン

〒553-0006

大阪市福島区吉野4-13-20-501 担当直通:080-9472-6871

メール: medicalsaizon@gmail.com